

**Garant**
**Gilintuvas su reguliuojamu kampu, Weldon kotas, Koto Ø D<sub>s</sub> h<sub>6</sub>: 20mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216620 20
GTIN	4045197133519
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Mažą radialinį mušimą užtikrina tvirta konstrukcija.**

**Paskirtis:**

Užvartų nuėmimui ir kiaurymių įgilinimui įvairiu kampu. Būtina sąlyga – stabilios staklės (negalima naudoti gręžtuvuose). **10°- 80° kampo tolygiam nustatymui.**

**Pastaba:**

Skalės tolerancija  $\pm 2,5^\circ$ . **Norėdami tiksliai nustatyti padalą, naudokite pirminio reguliavimo prietaisą.** GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Plokštelės tvirtinimo lizdas	219957
Varžtas tvirtinimo lizdui	219945
Keičiamų plokštelių varžtas	219843 (8IP; 1,2 Nm)
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtas Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770	14-660
Tinkamos keičiamos plokštelės	TO.. 0902
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	95 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampo reguliavimo ribos	10-80 laipsniai
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Gilintuvas

## Priedai

Užveržimo varžtas	219945
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Atsarginis įdėklas frezai-gilintuvui	219957
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Užveržimo varžtas	219843