

Garant**Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo Ø D: 21mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217160 21
GTIN	4045197552563
Produktų klasė	210

Aprašymas**Standartas:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Pastaba:

Rekomenduojamų keičiamų plokštelių kampo spindulys 0,4 mm. Naudojant plokšteles su skirtingais kampo spinduliais, matmuo Ø d_{\min} (žr. lentelę) nepasiekiamas! GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Koto Ø D_s h6	16 mm
Gilinimo Ø D	21 mm
Iškyšos ilgis L_1	41 mm
Mažiausias Ø d_{\min}	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	260142
Bendras ilgis L_{viso}	105 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Gilinimo kampas	180 laipsniai

Produkto rūšis

Gilintuvas

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm

211750 1,2

Užveržimo varžtas Tipas 1

219795 1