



## Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 200/12mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	225615 200/12
GTIN	4960664647729
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą. Be vidinio aušinimo.

### Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700 (T15; 4,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WNMU 0806..
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	63 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	200 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12

Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229700
-------------------	--------