


**LOMU...08ER-GM, PR1510, Keičiamų plokštelių dydis: 10**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	225240 10
GTIN	4960664648788
Produktų klasė	25A

**Aprašymas**
**Modelis:**

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės su 4 pjovimo briaunomis. Didelis, maks. 10° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkiai sumažina pjovimo jėgą.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e=0,3 \times D$ .

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,06 - 0,25 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOMU...08ER-GM

Tipas: GG

Kampo spindulys: 0,8 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	GG
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	LOMU...08ER-GM
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	PR1510
Ašmenys	HM

Pastūma $f_z$ per dantį	0,06 - 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui