

**Garant**
**Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo Ø D: 26mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 217160 26     |
| GTIN             | 4045197552617 |
| Produktų klasė   | 210           |

**Aprašymas**
**Standartas:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Pastaba:**

 Rekomenduojamų keičiamų plokštelių kampo spindulys 0,4 mm. Naudojant plokšteles su skirtingais kampo spinduliais, matmuo Ø  $d_{min}$  (žr. lentelę) nepasiekiamas! GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Gilinimo Ø D                   | 26 mm                 |
| cilindr. galvučių DIN varžtams | M16                   |
| Iškyšos ilgis $L_1$            | 55 mm                 |
| Koto Ø $D_s$ h6                | 20 mm                 |
| Keičiamų plokštelių varžtas    | 219844 (15IP; 3,0 Nm) |
| Mažiausias Ø $d_{min}$         | 9 mm                  |
| Pjovimo briaunų skaičius Z     | 2                     |
| Tinkamos keičiamos plokštelės  | 260150                |
| Bendras ilgis $L_{viso}$       | 125 mm                |
| Koto tipas                     | Weldon kotas          |
| Vidinis aušinimas              | taip                  |
| Įrankių keitimas               | PowerCard             |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Gilavimo kampas | 180 laipsniai |
| Produkto rūšis  | Gilintuvas    |

---

## Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| Užveržimo varžtas   | 219844      |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP | 674252 15IP |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm            | 211750 3,0  |