



Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225615 100/5
GTIN	4960664647620
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelėlių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	100 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WNMU 0806..
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	8 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700 (T15; 4,2 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Atraminė plokštelė	229751

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Atraminė plokštelė	229751
Užveržimo varžtas	229700