

**KOMET® gilintuvas, Weldon kotas, Tipas: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216660 M20
GTIN	4047109013179
Produktų klasė	24D

**Aprašymas****Paskirtis:**

Daryti įgilinimus cilindrinės galvutės varžtams pagal DIN 74 lapą 2, nuo M8 su vidiniu aušinimu.

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239653 15IP3 (6,3 Nm)
Keičiama plokštelė Nr. 216780 – 216910; Nr. 216950	42-010 / 110
Mažiausias $\varnothing d_{\min}$	21 mm
maksimalus įgilinimo gylis l	25 mm
Gilimo $\varnothing D_1$ H13	33 mm
cilindr. galvučių DIN varžtams	M20
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	WOEX
Keičiamų plokštelių kiekis	2
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	100 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gilintuvas

---

## Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP3

239653 15IP3