


LOMU...08ER-GM, PR1510, Keičiamų plokštelių dydis: 15

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 225240 15 |
| GTIN | 4960664648818 |
| Produktų klasė | 25A |

Aprašymas
Modelis:

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės su 4 pjovimo briaunomis. Didelis, maks. 10° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkiai sumažina pjovimo jėgą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e=0,3 \times D$.

Pastūma f_z per dantį: 0,06 - 0,25 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOMU...08ER-GM

Tipas: GG

Kampo spindulys: 0,8 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------|
| Tipas | GG |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | LOMU...08ER-GM |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Kietlydinys | PR1510 |
| Ašmenys | HM |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Pastūma f_z per dantį | 0,06 - 0,25 mm |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 50 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 180 m/min | K |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |