

**KOMET Unisix® keičiama plokštelė, BK62, Pavadinimas, tipas W29: 10-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216780 10-010
GTIN	2050002046665
Produktų klasė	24T

**Aprašymas****Tinka:**

Gilintuvui Nr. 216660.

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 030204

Kampo spindulys: 0,4 mm

**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	10-010
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 030204
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kietlydinys	BK62
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Ketus (G)	tinka	160 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		