

**KOMET Unisix® keičiama plokštelė, BK8425, Pavadinimas, tipas W29: 34-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216850 34-010
GTIN	2050001102591
Produktų klasė	24T

**Aprašymas****Tinka:**

Gilintuvui Nr. 216660.

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 06T304

Kampo spindulys: 0,4 mm

**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	34-010
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 06T304
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kietlydinys	BK8425
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		