

Garant**Gilintuvas su reguliuojamu kampu, Weldon kotas, Koto Ø Ds h6: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216620 25
GTIN	4045197133526
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Mažą radialinį mušimą užtikrina tvirta konstrukcija.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui ir kiaurymių įgilinimui įvairiu kampu. Būtina sąlyga – stabilios staklės (negalima naudoti gręžtuvuose). **10°- 80° kampo tolygiam nustatymui.**

Pastaba:

Skalės tolerancija $\pm 2,5^\circ$. **Norėdami tiksliai nustatyti padalą, naudokite pirminio reguliavimo prietaisą.** GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Varžtas tvirtinimo lizdui	219946
Koto Ø D _s h6	25 mm
Plokštelės tvirtinimo lizdas	219958
Keičiamų plokštelių varžtas Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770	32-050
Tinkamos keičiamos plokštelės	TO.. 1604
Keičiamų plokštelių varžtas	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Iškyšos ilgis L ₁	30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1

Bendras ilgis L _{viso}	95 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampo reguliavimo ribos	10-80 laipsniai
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Užveržimo varžtas	219844
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Užveržimo varžtas	219946
Atsarginis įdėklas frezai-gilintuvui	219958
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP