

**Garant**
**Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo Ø D: 18mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217160 18
GTIN	4045197552532
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Standartas:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Pastaba:**

Rekomenduojamų keičiamų plokštelių kampo spindulys 0,4 mm. Naudojant plokšteles su skirtingais kampo spinduliais, matmuo Ø  $d_{min}$  (žr. lentelę) nepasiekiamas! GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtas	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
cilindr. galvučių DIN varžtams	M10
Koto Ø $D_s$ h6	16 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	41 mm
Gilinimo Ø D	18 mm
Mažiausias Ø $d_{min}$	7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	260142
Bendras ilgis $L_{viso}$	97 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard

Gilavimo kampas	180 laipsniai
Produkto rūšis	Gilintuvas

---

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Užveržimo varžtas Tipas 1	219795 1