



Išsuktuvas plačiais grioveliais, Tipas: 6



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 082862 6 |
| GTIN | 4018754042074 |
| Produktų klasė | 04D |

Aprašymas

Modelis:

Iš plastiško chromo vanadžio plieno. Aštrios griovelių briaunos susikabina gręžiamame varžte ir jį išsuka. Su kvadratu, kad būtų galima įstatyti į sriegtuvą ir pan.

Paskirtis:

Tinka aliuminiui, žalvariui, INOX.

Nulūžusių sraigčių dešininiais sriegiais išsukimui (pragręžiamas Ø pagal lentelę; atsuktuvu sukti į kairę).

Tinka:

aliuminiui, žalvariui, nerūdijančiajam plienui.

Pastaba:

UNC ir UNF sriegius reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|-------------------|
| tinka atvamzdžiui (įmova) | 3/8 in |
| tinka varžtams/kaiščiams | M18 – M22 |
| Pirminio gręžimo Ø | 12 mm |
| Tipas | 6 |
| Tinka | Aliuminis |
| Tinka | žalvaris |
| Tinka | INOX |
| Produkto rūšis | Varžtų išsuktuvus |

