

Garant
Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo Ø D: 23mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217160 23
GTIN	4045197552587
Produktų klasė	210

Aprašymas
Standartas:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Pastaba:

Rekomenduojamų keičiamų plokštelių kampo spindulys 0,4 mm. Naudojant plokšteles su skirtingais kampo spinduliais, matmuo Ø d_{\min} (žr. lentelę) nepasiekiamas! GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Gilinimo Ø D	23 mm
Koto Ø D_s h6	16 mm
Iškyšos ilgis L_1	41 mm
Mažiausias Ø d_{\min}	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	260142
Bendras ilgis L_{viso}	112 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Gilinimo kampas	180 laipsniai

Produkto rūšis

Gilintuvas

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1

219795 1

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm

211750 1,2