

Garant
Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo Ø D: 24mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217160 24
GTIN	4045197552594
Produktų klasė	210

Aprašymas
Standartas:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Pastaba:

 Rekomenduojamų keičiamų plokštelių kampo spindulys 0,4 mm. Naudojant plokšteles su skirtingais kampo spinduliais, matmuo Ø d_{min} (žr. lentelę) nepasiekiamas! GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Mažiausias Ø d _{min}	13 mm
Koto Ø D _s h ₆	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
cilindr. galvučių DIN varžtams	M14
Gilinimo Ø D	24 mm
Iškyšos ilgis L ₁	41 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	260142
Bendras ilgis L _{viso}	115 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard

Gilavimo kampas	180 laipsniai
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Užveržimo varžtas Tipas 1	219795 1