

Garant
Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo Ø D: 29mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217160 29
GTIN	4045197552648
Produktų klasė	210

Aprašymas
Standartas:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Pastaba:

Rekomenduojamų keičiamų plokštelių kampo spindulys 0,4 mm. Naudojant plokšteles su skirtingais kampo spinduliais, matmuo Ø d_{min} (žr. lentelę) nepasiekiamas! GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Mažiausias Ø d_{min}	12 mm
Koto Ø D_s h6	20 mm
Iškyšos ilgis L_1	55 mm
Gilinimo Ø D	29 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	260150
Bendras ilgis L_{viso}	132 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Gilinimo kampas	180 laipsniai

Produkto rūšis

Gilintuvas

Priedai

Užveržimo varžtas

219844

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm

211750 3,0

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP

674252 15IP