

Garant
Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo Ø D: 34mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217160 34
GTIN	4045197552693
Produktų klasė	210

Aprašymas
Standartas:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Pastaba:

Rekomenduojamų keičiamų plokštelių kampo spindulys 0,4 mm. Naudojant plokšteles su skirtingais kampo spinduliais, matmuo Ø d_{min} (žr. lentelę) nepasiekiamas! GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Mažiausias Ø d _{min}	16 mm
Koto Ø D _s h ₆	25 mm
Iškyšos ilgis L ₁	60 mm
Gilinimo Ø D	34 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	260150
Bendras ilgis L _{viso}	140 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Gilinimo kampas	180 laipsniai

Produkto rūšis

Gilintuvas

Priedai

Užveržimo varžtas

219844

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP

674252 15IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm

211750 3,0