

Garant
Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo Ø D: 25mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217160 25
GTIN	4045197552600
Produktų klasė	210

Aprašymas
Standartas:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Pastaba:

 Rekomenduojamų keičiamų plokštelių kampo spindulys 0,4 mm. Naudojant plokšteles su skirtingais kampo spinduliais, matmuo Ø d_{min} (žr. lentelę) nepasiekiamas! GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Gilinimo Ø D	25 mm
Mažiausias Ø d_{min}	8 mm
Koto Ø D_s h6	16 mm
Iškyšos ilgis L_1	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	260150
Bendras ilgis L_{viso}	120 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Gilinimo kampas	180 laipsniai

Produkto rūšis

Gilintuvas

Priedai

Užveržimo varžtas

219844

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP

674252 15IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm

211750 3,0