

**Garant**
**ONEU 05T6 ANER, HU7810, Tipas: ALU**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	213424 ALU
GTIN	4045197662873
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

### Modelis:

Dvipusės su 2x8 pjovimo briaunomis.

### Rekomendacija:

**Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).**

### Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$   
maksimalus pjovimo gylis  $a_{p,max}$ : 3 mm

Tipas: AL

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,23 mm

## Techninis aprašymas

Pastūma $f_z$ per dantį	0,23 mm
Tipas	AL
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	16
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ONEU 05T6 ANER

Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	750 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	750 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	500 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		