


Garant
SNMU 14T7 ANER, HB7520, Tipas: UNI

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213466 UNI
GTIN	4045197606402
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Dvipusės su 2x4 pjovimo briaunomis.

Rekomendacija:

Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$
maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$: 6 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMU 14T7 ANER
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$.	6 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		