


**WNEU 080608 EN-GL, PR1510, Tipas: GG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	225627 GG
GTIN	4960664648870
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Modelis:**

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės su **6 pjovimo briaunomis**. Didelis, maks. 13° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkliai sumažina pjovimo jėgą.

Šlifautos plokštelės briaunos užtikrina žymiai geresnę paviršiaus kokybę.

**Paskirtis:**

**GL geometrija** savo šlifotu paviršiumi ir galine pjovimo briauna puikiai tinka aukštos kokybės paviršiams.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,06 – 0,2 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WNEU 080608 EN-GL

Kampo spindulys: 0,8 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	GG
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNEU 080608 EN-GL
Kampo spindulys	0,8 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kietlydinys	PR1510
Ašmenys	HM
Pastūma $f_z$ per dantį	0,06 – 0,2 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		