


Garant
SNEU 14T7 ANER, HU7810, Tipas: ALU


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 213444 ALU |
| GTIN | 4045197662897 |
| Produktų klasė | 21A |

Aprašymas

Modelis:

Dvipusės su 2x4 pjovimo briaunomis.

Rekomendacija:

Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$: 6 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,23 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------|
| Pastūma f_z per dantį | 0,23 mm |
| Tipas | ALU |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | SNEU 14T7 ANER |
| Kietlydinys | HU7810 |
| Ašmenys | HM |

| | |
|--|---------------------------------|
| maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$. | 6 mm |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 750 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 750 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 500 m/min | N |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |