

Garant**SEKR 1203 AFTN, HB7635, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213925 INOX
GTIN	4045197302809
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.**Techninis aprašymas**

Pastūma f_z per dantį	0,19 mm
Tipas	INOX
Plokštelės storis E	3,18 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SEKR 1203 AFTN
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	215 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	205 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	95 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	95 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	65 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		