

**Garant****Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo Ø D: 42mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217160 42
GTIN	4045197552778
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Standartas:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Pastaba:**

Rekomenduojamų keičiamų plokštelių kampo spindulys 0,4 mm. Naudojant plokšteles su skirtingais kampo spinduliais, matmuo Ø d<sub>min</sub> (žr. lentelę) nepasiekiamas! GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Gilinimo Ø D	42 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	60 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Mažiausias Ø d <sub>min</sub>	24 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	260150
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	140 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Gilinimo kampas	180 laipsniai

Produkto rūšis

Gilintuvas

**Priedai**

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm

211750 3,0

Užveržimo varžtas

219844

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP

674252 15IP