

Garant**Reversinis gilintuvas 180°, Maksimalus gilinimo Ø D: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217180 15
GTIN	4045197321589
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:****Su viena pjovimo briauna (z = 1).** Be vidinio aušinimo.**Pastaba:**Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje). GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,9** naudojamas su antgaliu Nr. **674248 dyd. TX7**.**Techninis aprašymas**

Koto Ø D _s h ₆	20 mm
Koto tipas	Whistle Notch
Keičiamų plokštelių varžtas	219947 (TX7; 0,9 Nm)
Riebokšlio Ø D ₁	25 mm
Gilinimo Ø D	15 mm
L ₃	35 mm
L ₂	42 mm
Iškyšos ilgis L ₁	55 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Mažiausias Ø d _{min}	8,5 mm
Programuotas matmuo e	3,55 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	217185 UNI

Bendras ilgis L	105 mm
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX7	674248 TX7
Užveržimo varžtas	219947
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,9 Nm	211750 0,9