

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7525, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213909 UNI
GTIN	4045197302748
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 3,5$ mm.

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SEKN 1203 AFTN
Kietlydinys	HB7525
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Plienas <500 N/mm ²	tinka	215 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	205 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	95 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	95 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	130 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		