

**Garant****Reversinis gilintuvas 180°, Maksimalus gilinimo Ø D: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217180 18
GTIN	4045197196903
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:****Su viena pjovimo briauna (z = 1).** Be vidinio aušinimo.**Pastaba:**Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje). GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.**Techninis aprašymas**

Gilinimo Ø D	18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	62 mm
Mažiausias Ø d <sub>min</sub>	10,5 mm
Riebokšlio Ø D <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>3</sub>	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
L <sub>2</sub>	47 mm
Koto tipas	Whistle Notch
Programuotas matmuo e	4,05 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	260142

Bendras ilgis L	112 mm
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Gilintuvas

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Užveržimo varžtas Tipas 1	219795 1
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2