

**Garant**
**Diskinis peilis, Plienas, Tipas: 12**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217250 12
GTIN	4045197542663
Produktų klasė	21Q

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Faktinis pjovimo gylis  $S_{max}$  apskaičiuojamas taip:  $(D-d_1) / 2$ .

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

Plokštės tipui: P12

mažiausias gręžimo  $\varnothing D$ : 9,6 - 11,7 mm

Vidinis  $\varnothing d_1$ : 7 mm

maksimalus pjovimo gylis  $S_{maks.}$ : 2,35 mm

Iškyšos ilgis  $L_1$ : 22 mm

Bendras ilgis  $L_{viso}$ : 69,5 mm

**Techninis aprašymas**

Koto tipas	Weldon
mažiausias gręžimo $\varnothing D$	9,6 - 11,7 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	69,5 mm
Vidinis $\varnothing d_1$	7 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	22 mm
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	2,35 mm
Užveržimo varžtų rinkinys	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Koto $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Plokštės tipui	P12

Vidinis aušinimas	taip
Sriegio gylis	20 mm
Frezos medžiaga	Plienas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219818
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219832