

**Garant**
**Reversinis gilintuvas 180°, Maksimalus gilinimo Ø D: 76mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217180 76
GTIN	4045197465740
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Su viena pjovimo briauna (z = 1).**
**Pastaba:**

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje). GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,5** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	185 mm
Koto tipas	Weldon
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	50 mm
Gilinimo Ø D	76 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Programuotas matmuo e	12,55 mm
Mažiausias Ø d <sub>min</sub>	52 mm
L <sub>3</sub>	155 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	260158
Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L	265 mm

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Gilintuvas

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219848
Užveržimo varžtas	219945