

Garant**Reversinis gilintuvas 180°, Maksimalus gilinimo Ø D: 26mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217180 26
GTIN	4045197196934
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:****Su viena pjovimo briauna (z = 1).****Pastaba:**

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje). GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

L ₃	60 mm
Koto Ø D _s h ₆	20 mm
Koto tipas	Whistle Notch
Iškyšos ilgis L ₁	82 mm
Programuotas matmuo e	5,05 mm
Riebokšlio Ø D ₁	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Mažiausias Ø d _{min}	17 mm
L ₂	67 mm
Gilinimo Ø D	26 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	260142

Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L	132 mm
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Užveržimo varžtas Tipas 1	219795 1
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2