

Garant
Diskinis peilis, su sriegiu plieninis, Tipas: 27/M10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Produktų klasė	21Q

Aprašymas
Pastaba:

Faktinis pjovimo gylis S_{max} apskaičiuojamas taip: $(D-d_1) / 2$.

Įrankių keitimai: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

mažiausias gręžimo $\varnothing D$: 22 - 37 mm

Sriegio dydis M: M10 mm

Plokštės tipui: P26

Vidinis $\varnothing d_1$: 18 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 9,5 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 18 mm

Techninis aprašymas

mažiausias gręžimo $\varnothing D$	22 - 37 mm
Sriegio dydis M	M10 mm
Vidinis $\varnothing d_1$	18 mm
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	9,5 mm
Bendras ilgis L_{viso}	22,6 mm
Užveržimo varžtų rinkinys	219819 (20IP; 5,7 Nm)

Iškyšos ilgis L ₁	18 mm
Koto tipas	su sriegiu
Plokštės tipui	P26
Gręžimo skylės Ø	16 mm
Sriegio gylis	18 mm
Vidinis aušinimas	taip
Frezos medžiaga	su sriegiu plieninis
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

219819