

Garant
Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo Ø D: 40mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217160 40
GTIN	4045197552754
Produktų klasė	210

Aprašymas
Standartas:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Pastaba:

 Rekomenduojamų keičiamų plokštelių kampo spindulys 0,4 mm. Naudojant plokšteles su skirtingais kampo spinduliais, matmuo $\varnothing d_{\min}$ (žr. lentelę) nepasiekiamas! GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Gilinimo Ø D	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219844 (15IP; 3,0 Nm)
cilindr. galvučių DIN varžtams	M24
Iškyšos ilgis L_1	60 mm
Koto Ø D_s , h6	25 mm
Mažiausias Ø d_{\min}	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	260150
Bendras ilgis L_{viso}	140 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard

Gilavimo kampas	180 laipsniai
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Užveržimo varžtas	219844