

Garant
Diskinis peilis, Kietlydinys, Tipas: 18L

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217252 18L
GTIN	4045197216533
Produktų klasė	21Q

Aprašymas
Pastaba:

Faktinis pjovimo gylis S_{max} apskaičiuojamas taip: $(D-d_1) / 2$.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

Plokštės tipui: P16

mažiausias gręžimo $\varnothing D$: 14 - 22 mm

Vidinis $\varnothing d_1$: 12 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 5 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 37,4 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 86,5 mm

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	5 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Vidinis $\varnothing d_1$	12 mm
mažiausias gręžimo $\varnothing D$	14 - 22 mm
Bendras ilgis L_{viso}	86,5 mm
Iškyšos ilgis L_1	37,4 mm
Koto tipas	cilindrinis
Užveržimo varžtų rinkinys	219818 (8IP; 3,8 Nm)

Kotas	DIN 6535 HA
Plokštės tipui	P16
Vidinis aušinimas	taip
Sriegio gylis	35,4 mm
Frezos medžiaga	Kietlydinys
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219818
---	--------