

Garant
Diskinis peilis, Plienas, Tipas: 18

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217250 18
GTIN	4045197571908
Produktų klasė	21Q

Aprašymas
Pastaba:

Faktinis pjovimo gylis S_{max} apskaičiuojamas taip: $(D-d_1) / 2$.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

Plokštės tipui: P16

mažiausias gręžimo $\varnothing D$: 14 - 22 mm

Vidinis $\varnothing d_1$: 9 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 6,5 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 25 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 71,5 mm

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	25 mm
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	6,5 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Vidinis $\varnothing d_1$	9 mm
Užveržimo varžtų rinkinys	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Koto tipas	Weldon
mažiausias gręžimo $\varnothing D$	14 - 22 mm
Bendras ilgis L_{viso}	71,5 mm
Plokštės tipui	P16

Vidinis aušinimas	taip
Sriegio gylis	20,9 mm
Frezos medžiaga	Plienas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219818
---	--------