

**Garant****Reversinis gilintuvas 180°, Maksimalus gilinimo Ø D: 30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217180 30
GTIN	4045197196941
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:****Su viena pjovimo briauna (z = 1).****Pastaba:**

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje). GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Gilinimo Ø D	30 mm
L <sub>2</sub>	77 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
L <sub>3</sub>	65 mm
Programuotas matmuo e	6,05 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	92 mm
Riebokšlio Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Koto tipas	Whistle Notch
Mažiausias Ø d <sub>min</sub>	19 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	260142

Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L	142 mm
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Gilintuvas

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Užveržimo varžtas Tipas 1	219795 1