

Garant
Diskinis peilis, Kietlydinys, Tipas: 27L

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217252 27L
GTIN	4045197216557
Produktų klasė	21Q

Aprašymas
Pastaba:

Faktinis pjovimo gylis S_{max} apskaičiuojamas taip: $(D-d_1) / 2$.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

Plokštės tipui: P26

mažiausias gręžimo $\varnothing D$: 22 - 37 mm

Vidinis $\varnothing d_1$: 15,5 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 10,75 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 25 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 109,6 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	109,6 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Užveržimo varžtų rinkinys	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Vidinis $\varnothing d_1$	15,5 mm
Koto tipas	cilindrinis
mažiausias gręžimo $\varnothing D$	22 - 37 mm
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	10,75 mm
Iškyšos ilgis L_1	25 mm

Kotas	DIN 6535 HA
Plokštės tipui	P26
Vidinis aušinimas	taip
Sriegio gylis	21,5 mm
Frezos medžiaga	Kietlydinys
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219819
---	--------