

Garant
Diskinis peilis, Plienas, Tipas: 27

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217250 27
GTIN	4045197216519
Produktų klasė	21Q

Aprašymas
Pastaba:

Faktinis pjovimo gylis S_{max} apskaičiuojamas taip: $(D-d_1) / 2$.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

Plokštės tipui: P26

mažiausias gręžimo $\varnothing D$: 22 - 37 mm

Vidinis $\varnothing d_1$: 13,6 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 11,5 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 35 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 84,2 mm

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	11,5 mm
Bendras ilgis L_{viso}	84,2 mm
Iškyšos ilgis L_1	35 mm
Koto tipas	Weldon
mažiausias gręžimo $\varnothing D$	22 - 37 mm
Vidinis $\varnothing d_1$	13,6 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Užveržimo varžtų rinkinys	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Plokštės tipui	P26

Vidinis aušinimas	taip
Sriegio gylis	30,4 mm
Frezos medžiaga	Plienas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219819
---	--------