

Garant**Diskinis peilis, su sriegiu plieninis, Tipas: 12/M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217253 12/M5
GTIN	4045197597878
Produktų klasė	21Q

Aprašymas**Pastaba:**

Faktinis pjovimo gylis S_{max} apskaičiuojamas taip: $(D-d_1) / 2$.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

mažiausias gręžimo $\varnothing D$: 9,6 - 11,7 mm

Sriegio dydis M: M5 mm

Plokštės tipui: P12

Vidinis $\varnothing d_1$: 9,5 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 1,1 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 10 mm

Techninis aprašymas

Vidinis $\varnothing d_1$	9,5 mm
Užveržimo varžtų rinkinys	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	13,5 mm
mažiausias gręžimo $\varnothing D$	9,6 - 11,7 mm
Sriegio dydis M	M5 mm
Koto tipas	su sriegiu

Iškyšos ilgis L_1	10 mm
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	1,1 mm
Plokštės tipui	P12
Gręžimo skylės \emptyset	16 mm
Sriegio gylis	10 mm
Vidinis aušinimas	taip
Frezos medžiaga	su sriegiu plieninis
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

219832