

Garant**VHM freza, Deimantinė, Ø h10 DC: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209711 3
GTIN	4045197512154
Produktų klasė	11Y

Aprašymas**Modelis:**

Naujausios kartos frezomis su **kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp³** saugiai apdirbamos **pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas.**

Progresyvi pjovimo briaunų geometrija.

Užgaląstos pjovimo briaunos. Tikslus ir tvirtas įrankis su 15° sraigtinio griovelio posvyrio kampu.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	3 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti GFK CFK	0,03 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti grafite	0,03 mm
Dantų skaičius Z	2
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,06 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	8 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	200 m/min	N
POM GF25	tinka	190 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	170 m/min	N
PEEK GF30	tinka	150 m/min	N
PTFE CF25	tinka	180 m/min	N
PEEK CF30	tinka	160 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	tinka	350 m/min	N
GFK	tinka	190 m/min	N
GFK, CFK	tinka	190 m/min	N
Grafitas	tinka	340 m/min	N
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB