

Garant
Diskinis peilis, Kietlydinys, Tipas: 12L

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217252 12L
GTIN	4045197542670
Produktų klasė	21Q

Aprašymas
Pastaba:

Faktinis pjovimo gylis S_{max} apskaičiuojamas taip: $(D-d_1) / 2$.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

Plokštės tipui: P12

mažiausias gręžimo $\varnothing D$: 9,6 - 11,7 mm

Vidinis $\varnothing d_1$: 7 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 2,35 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 32 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 82 mm

Techninis aprašymas

Vidinis $\varnothing d_1$	7 mm
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	2,35 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Užveržimo varžtų rinkinys	219832 (8IP; 1,0 Nm)
mažiausias gręžimo $\varnothing D$	9,6 - 11,7 mm
Koto tipas	cilindrinis
Bendras ilgis L_{viso}	82 mm
Iškyšos ilgis L_1	32 mm
Kotas	DIN 6535 HA

Plokštės tipui	P12
Vidinis aušinimas	taip
Sriegio gylis	30 mm
Frezos medžiaga	Kietlydinys
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219832
---	--------