

Garant
Diskinis peilis, su sriegiu plieninis, Tipas: 18/M6

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217253 18/M6
GTIN	4045197597885
Produktų klasė	21Q

Aprašymas
Pastaba:

Faktinis pjovimo gylis S_{max} apskaičiuojamas taip: $(D-d_1) / 2$.

Įrankių keitimasis: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

mažiausias gręžimo $\varnothing D$: 14 - 22 mm

Sriegio dydis M: M6 mm

Plokštės tipui: P16

Vidinis $\varnothing d_1$: 11 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 5,5 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 15 mm

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtų rinkinys	219818 (8IP; 3,8 Nm)
mažiausias gręžimo $\varnothing D$	14 - 22 mm
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	5,5 mm
Sriegio dydis M	M6 mm
Koto tipas	su sriegiu
Vidinis $\varnothing d_1$	11 mm

Iškyšos ilgis L_1	15 mm
Bendras ilgis L_{viso}	18,5 mm
Plokštės tipui	P16
Gręžimo skylės \varnothing	16 mm
Sriegio gylis	15 mm
Vidinis aušinimas	taip
Frezos medžiaga	su sriegiu plieninis
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

219818