

**Garant****Reversinis gilintuvas 180°, Maksimalus gilinimo Ø D: 57mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217180 57
GTIN	4045197465726
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:****Su viena pjovimo briauna (z = 1).****Pastaba:**

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje). GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,5** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

**Techninis aprašymas**

Koto tipas	Weldon
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
L <sub>3</sub>	120 mm
Programuotas matmuo e	9,55 mm
Gilinimo Ø D	57 mm
Mažiausias Ø d <sub>min</sub>	39 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	40 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	260158
Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L	220 mm

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Gilintuvas

---

**Priedai**

Užveržimo varžtas	219945
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219848