

Garant**Frez. plokštelė be profilio, HB7720, Frezavimo plotis A: 4mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 217256 4 |
| GTIN | 4045197284426 |
| Produktų klasė | 21C |

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Frezavimo plotis A | 4 mm |
| Spindulys R | 0,15 mm |
| Išorinis \varnothing D | 16 mm |
| maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$ | 3,5 mm |
| Kietlydinys | HB7720 |
| Tipas | P16 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |
| Produkto rūšis | Apskritiminis frezavimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--|-----------|-------|-----------|
|--|-----------|-------|-----------|

| | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|---|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 500 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 400 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 250 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 250 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 120 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 120 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | tinka | 60 m/min | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 45 m/min | H |
| Plienas <65 HRC | tinka | 35 m/min | H |
| Plienas <67 HRC | tinka | 30 m/min | H |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 120 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 120 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 80 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 180 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |