

Garant
Diskinis peilis, Kietlydinys, Tipas: 18

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217252 18
GTIN	4045197216526
Produktų klasė	21Q

Aprašymas
Pastaba:

Faktinis pjovimo gylis S_{max} apskaičiuojamas taip: $(D-d_1) / 2$.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

Plokštės tipui: P16

mažiausias gręžimo $\varnothing D$: 14 - 22 mm

Vidinis $\varnothing d_1$: 9 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 6,5 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 25 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 71,5 mm

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	6,5 mm
Bendras ilgis L_{viso}	71,5 mm
Koto tipas	Weldon
Vidinis $\varnothing d_1$	9 mm
Iškyšos ilgis L_1	25 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Užveržimo varžtų rinkinys	219818 (8IP; 3,8 Nm)
mažiausias gręžimo $\varnothing D$	14 - 22 mm

Kotas	DIN 6535 HB
Plokštės tipui	P16
Vidinis aušinimas	taip
Sriegio gylis	21 mm
Frezos medžiaga	Kietlydinys
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219818
---	--------