

Garant**Diskinis peilis, su sriegiu plieninis, Tipas: 27/M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217253 27/M8
GTIN	4045197597892
Produktų klasė	21Q

Aprašymas**Modelis:****Labai plonas modelis** sriegių frezavimui.**Pastaba:**Faktinis pjovimo gylis S_{max} apskaičiuojamas taip: $(D-d_1) / 2$.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

mažiausias gręžimo $\varnothing D$: 22 - 37 mm

Sriegio dydis M: M8 mm

Plokštės tipui: P26

Vidinis $\varnothing d_1$: 13,6 mmmaksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 11,5 mmIškyšos ilgis L_1 : 18 mm**Techninis aprašymas**

Užveržimo varžtų rinkinys	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	18 mm
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	11,5 mm
Sriegio dydis M	M8 mm
Bendras ilgis L_{viso}	22,6 mm

mažiausias gręžimo \varnothing D	22 - 37 mm
Koto tipas	su sriegiu
Vidinis \varnothing d ₁	13,6 mm
Plokštės tipui	P26
Gręžimo skylės \varnothing	16 mm
Sriegio gylis	18 mm
Vidinis aušinimas	taip
Frezos medžiaga	su sriegiu plieninis
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219819
---	--------