

Garant**Reversinis gilintuvas 180°, Maksimalus gilinimo Ø D: 40mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 217180 40 |
| GTIN | 4045197281272 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:****Su viena pjovimo briauna (z = 1).****Pastaba:**

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje). GARANT dinamometriniis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| L ₂ | 103 mm |
| Koto Ø D _s h ₆ | 32 mm |
| Mažiausias Ø d _{min} | 25 mm |
| L ₃ | 95 mm |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 123 mm |
| Koto tipas | Whistle Notch |
| Riebokšlio Ø D ₁ | 40 mm |
| Programuotas matmuo e | 8,05 mm |
| Gilinimo Ø D | 40 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtas | 219844 (15IP; 3,0 Nm) |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | 260150 |

| | |
|-------------------|------------|
| Vidinis aušinimas | taip |
| Bendras ilgis L | 183 mm |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Gilintuvas |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Užveržimo varžtas | 219844 |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP | 674252 15IP |