

Garant**Reversinis gilintuvas 180°, Maksimalus gilinimo Ø D: 66mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217180 66
GTIN	4045197465733
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:****Su viena pjovimo briauna (z = 1).****Pastaba:**

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje). GARANT dinamometriniis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,5** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

L ₃	135 mm
Koto Ø D _s h ₆	50 mm
Programuotas matmuo e	11,05 mm
Iškyšos ilgis L ₁	165 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Mažiausias Ø d _{min}	45 mm
Gilinimo Ø D	66 mm
Koto tipas	Weldon
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	260158
Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L	245 mm

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219848
Užveržimo varžtas	219945