

Garant

Frezavimo galvutė 45° dešininė, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 200/14mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214200 200/14
GTIN	4045197549853
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP . Be vidinio aušinimo.**

Techninis aprašymas

maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	216 mm
Bendras ilgis L _{viso}	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1204..
Pjovimo briaunos Ø D _c	200 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	14
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800