



Freza 90° MECX, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/4Lmm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 227100 20/4L |
| GTIN | 4960664462803 |
| Produktų klasė | 250 |

Aprašymas

Aprašymas:

Didesnis produktyvumas dėl padidinto pjovimo dantų skaičiaus net ir esant nestabilioms apdirbimo sąlygoms. Mažesnės pjovimo jėgos ir tvirta įrankio konstrukcija lemia mažesnę vibravimą. Puikiai tinka paviršių, įvairių griovelių ir išėmų frezavimui.

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------|
| Bendras ilgis L_{viso} | 110 mm |
| maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$ | 6 mm |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 20 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ h6 | 16 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtas | 229707 (T6; 0,45 Nm) |
| Iškyšos ilgis L_1 | 20 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 0703 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max} | 16 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$ | 38 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$ | 37 mm |
| Nuožulos kampas α_{max} | 0,72 laipsniai |
| $\varnothing D_3$ | 17 mm |

| | |
|-------------------------------|--|
| Koto tipas | Cilindrinis kotas |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |
| frezų naudojimas | Kampų frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Priedai

| | |
|-------------------|--------|
| Užveržimo varžtas | 229707 |
|-------------------|--------|