

**Garant**

**Frezavimo galvutė 45° dešininė, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214200 40/4
GTIN	4045197131386
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP**.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1204..
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	40 mm
maksimalus išorinis Ø D <sub>maks.</sub>	53 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800